

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ GEL, ΡΗΤΙΝΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ



Mpgel PLUS

Επισκέψιμο Gel στεγανοποίησης 2 συστατικών για ηλεκτρολογικές συνδέσεις. Η αναλογία μίξης των συστατικών είναι 1 προς 1 και το χρώμα του **γαλάζιο διαφανές**. Μετά την μίξη και την τοποθέτησή του στο κουτί χρειάζεται περίπου 12 λεπτά χρόνο για να πήξει, ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Αφού πήξει παίρνει τη μορφή **ελαστικού gel**. Αφαιρείται εύκολα όποτε το θελήσουμε και στη συνέχεια αναπληρώνουμε φτιάχνοντας νέο υλικό. Αφού τοποθετήσουμε την ποσότητα που χρειαζόμαστε για τη σύνδεσή μας, αν περισσέψει υλικό, μπορούμε να το αποθηκεύσουμε για μελλοντική χρήση

Διατίθεται στις εξής συσκευασίες:

- 170ml – 240ml – 420ml – 600ml σε σακουλάκια
- 300ml και 1000ml (1 λίτρο) σε μπουκάλια • 10 λίτρα σε μεγάλα μπιτόνια

Crystal gel

Επισκέψιμο Gel στεγανοποίησης 2 συστατικών για ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές συνδέσεις. Η αναλογία μίξης των συστατικών είναι 1 προς 1 και το χρώμα του **διάφανο**. Μετά την μίξη και την τοποθέτησή του στο κουτί χρειάζεται περίπου 24 λεπτά χρόνο για να πήξει, ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Αφού πήξει παίρνει τη μορφή **ελαστικού gel**. Αφαιρείται εύκολα όποτε το θελήσουμε και στη συνέχεια αναπληρώνουμε φτιάχνοντας νέο υλικό. Αφού τοποθετήσουμε την ποσότητα που χρειαζόμαστε για τη σύνδεσή μας, αν περισσέψει υλικό, μπορούμε να το αποθηκεύσουμε για μελλοντική χρήση

Διατίθεται στις εξής συσκευασίες:

- 1000ml (1 λίτρο) και 2000ml (2 λίτρα) σε μπουκάλια



Replay gel

Επαναχρησιμοποίησιμο Gel στεγανοποίησης 2 συστατικών για ηλεκτρολογικές συνδέσεις. Η αναλογία μίξης των συστατικών είναι 1 προς 1 και το χρώμα του **πράσινο ανοιχτό διαφανές**. Μετά την μίξη και την τοποθέτησή του στο κουτί χρειάζεται περίπου 25 λεπτά χρόνο για να πήξει, ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Αφού πήξει παίρνει τη μορφή **ελαστικού gel**. Αφαιρείται εύκολα όποτε το θελήσουμε και στη συνέχεια αναπληρώνουμε τοποθετώντας **το ίδιο υλικό που αφαιρέσαμε** ή φτιάχνοντας νέο υλικό. Αφού τοποθετήσουμε την ποσότητα που χρειαζόμαστε για τη σύνδεσή μας, αν περισσέψει υλικό, μπορούμε να το αποθηκεύσουμε για μελλοντική χρήση

Διατίθεται στις εξής συσκευασίες:

- 1000ml (1 λίτρο) και 2000ml (2 λίτρα) σε μπουκάλια

One gel

Επισκέψιμο Gel στεγανοποίησης 1 συστατικού σε **συσκευασία φυσιγγίου** για ηλεκτρολογικές συνδέσεις. Εφαρμόζεται **απευθείας** με τη χρήση ενός κοινού πιστολιού σιλικόνης. Το χρώμα του είναι διάφανο. Έχει μία **παχύρρευστη υγρή μορφή gel** κατά την εφαρμογή του και παραμένει έτσι χωρίς να χύνεται. Είναι κατάλληλο για την στεγανοποίηση κουτιών σε **κάθετη θέση** και για περιπτώσεις που η πρόσβαση στα κουτιά είναι δύσκολη με άλλο τρόπο. Αφαιρείται εύκολα όποτε το θελήσουμε και στη συνέχεια αναπληρώνουμε με νέο υλικό.

Διατίθεται στις εξής συσκευασίες:

- 300ml σε φυσίγγια





RS resin

Ρητίνη **πολυουρεθάνης 2** συστατικών για ηλεκτρολογικές συνδέσεις. Η αναλογία μίξης των συστατικών είναι 1 προς 1 και το χρώμα της **πράσινο**. Μετά την μίξη και την τοποθέτησή της στο κουτί χρειάζεται περίπου 24 λεπτά χρόνο για να πήξει, ανάλογα με την θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Αφού πήξει, σκληραίνει και γίνεται μία **στερεή μάζα**. Σε περίπτωση μελλοντικής επισκευσιμότητας η σύνδεση δεν είναι προσβάσιμη. Θα πρέπει να κοπούν τα καλώδια και να χρησιμοποιηθεί νέο κουτί για τη σύνδεση, μέσα στο οποίο θα τοποθετηθεί νέα ρητίνη. Αν μετά από τη χρήση περισσέψει υλικό, αυτό **δεν αποθηκεύεται** για μελλοντική χρήση.

Διατίθεται στις εξής συσκευασίες:

- 150gr (110ml) • 300gr (220ml) • 400gr (290ml)
- 550gr (400ml) • 650gr (470ml) • 1650gr (1200ml)

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ- Resil silicone resin

Επισκεψιμη ρητίνη **σιλικόνης 2** συστατικών για ηλεκτρολογικές συνδέσεις. Παρουσιάζει **μεγαλύτερη μηχανική αντοχή** από τα προϊόντα gel και διασφαλίζει την προστασία και τη μόνωση ηλεκτρικών συνδέσεων από νερό, σκόνη και άλλους ατμοσφαιρικούς παράγοντες.

Η αναλογία μίξης των συστατικών είναι 1 προς 1 και το χρώμα της **μπλε**. Μετά την μίξη και την τοποθέτησή της στο κουτί χρειάζεται περίπου 24 λεπτά χρόνο για να πήξει ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Αφού πήξει, σκληραίνει και γίνεται σαν **λάστικο**. Αφαιρείται με τη **χρήση εργαλείου** και στη συνέχεια αναπληρώνουμε φτιάχνοντας νέο υλικό. Αφού τοποθετήσουμε την ποσότητα που χρειαζόμαστε για τη σύνδεσή μας, αν περισσέψει υλικό, μπορούμε να το αποθηκεύσουμε για μελλοντική χρήση.

Διατίθεται στις εξής συσκευασίες:

- 1000ml (1 λίτρο) και 4000ml (4 λίτρα) σε μπουκάλια



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΚΟΥΤΙΩΝ

Είδος	Συσκευασία	ΚΟΥΤΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ Φ60x40mm	ΚΟΥΤΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 65x65x40mm	ΚΟΥΤΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 80x80x45mm	ΚΟΥΤΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 105x105x55mm	ΚΟΥΤΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 155x110x74mm
	Mgel PLUS 170ml	1	1	-	-	-
	Mgel PLUS 240ml	1	1	-	-	-
	Mgel PLUS 420ml	2	2	1	-	-
	Mgel PLUS 600ml	3	3	2	1	-
	Mgel PLUS 300ml	1,5	1,5	1	-	-
	Mgel PLUS 1 λίτρο	5	5	3	1,5	1
	Mgel PLUS 10 λίτρα	50	50	30	15	10
	Crystal gel 1 λίτρο	5	5	3	1,5	1
	Crystal gel 2 λίτρα	10	10	6	3	2
	Replay gel 1 λίτρο	5	5	3	1,5	1
	Replay gel 2 λίτρα	10	10	6	3	2
	One gel 300ml	1,5	1,5	1	-	-
	RS resin 150gr (110ml)	-	-	-	-	-
	RS resin 300gr (220ml)	1	1	-	-	-
	RS resin 400gr (290ml)	1	1	-	-	-
	RS resin 550gr (400ml)	2	2	1	-	-
	RS resin 650gr (470ml)	2	2	1	-	-
	RS resin 1650gr (1200ml)	6	6	3	1,5	1
	Resil silicone resin 1 λίτρο	5	5	3	1,5	1
	Resil silicone resin 4 λίτρα	20	20	12	6	2



*Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες

Δημητρίου Τσούρη 9 Σπάτα

T.K. 19004 Τηλ.: +30 210 66 33 882 www.stelectric.gr e-mail: sales@stelectric.gr